



204RT01FR

Jeu 4 cliquets Dual 80[®] à prise 3/8 po avec diviseur en mousse



Caractéristiques et avantages

- Comprend les cliquets à tête fixe **FK80, F80, FL80** et **FLL80**
- Technologie Dual 80° à 80 dents assurant un arc d'encliquetage de 4,5 degrés
- Contact permanent de 7 dents avec l'engrenage, procurant robustesse et durabilité
- Arc d'encliquetage jusqu'à 25 % inférieur pour engager la dent suivante.
- Manche profilé offrant confort et maîtrise
- Fini chrome facilitant le nettoyage
- Tête scellée empêchant l'infiltration de saletés et d'impuretés, et l'évacuation du lubrifiant

DIVISEURS EN MOUSSE

- Convient aux tiroirs standard de 2 po
- Conception modulaire permettant de reconfigurer les tiroirs pour accueillir de nouveaux outils
- Chaque outil est fait avec précision pour une protection maximale
- Couleurs contrastantes pour identifier visuellement les outils
- Mousse réticulée à cellule fermée résistant à l'huile, aux solvants et aux carburants – facile à nettoyer

CE - Non requis

Pays d'origine : É.-U.

Snap-on[®]

Snap-on est une marque déposée de Snap-on Incorporated aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur détenteur respectif. ©2020 Snap-on Incorporated. Tous droits réservés.
Snap-on, 2801 80th Street, Kenosha, WI 53143 www.snapon.com

Septembre 2020
Page 1 de 2




Composants inclus

FK80	Cliquet Dual 80° à manche court à prise 3/8 po
F80	Cliquet Dual 80° à manche standard à prise 3/8 po
FL80	Cliquet Dual 80° à long manche à prise 3/8 po
FLL80	Cliquet Dual80° à manche extra-long à prise 3/8 po

204RT01FR

⚠ WARNING

- Le mécanisme à cliquet peut se briser ou glisser s'il est sale ou usé.
 - Les pièces partiellement usées ou mal assorties peuvent endommager le mécanisme ou le faire glisser.
- Inspecter, nettoyer et lubrifier régulièrement les mécanismes d'encliquetage non scellés avec de l'huile légère.**
- Ne pas immerger les cliquets à tête scellée.**
- Ne pas remplacer les pièces usées séparément; utiliser tout le nécessaire de réparation.**
- Les cliquets brisés ou qui glissent peuvent causer des blessures.*
- Porter des lunettes de protection (utilisateur et personnes à proximité).**
- Lire les autres consignes de sécurité aux pages W1 à W4 du catalogue 1500.**



Articles connexes

204RT02FR	Jeu de 4 cliquets Dual 80° à tête articulée à prise 3/8 po avec diviseur en mousse
209AFXAFR	Jeu de 9 adaptateurs et rallonges à prise 3/8 po avec diviseur en mousse
245SFMSFR	Jeu de douilles combinées courtes/semi-longues/longues métriques Flank Drive® à 6 pans à prise 3/8 po (45 pièces)
239SFSSFR	Jeu de douilles combinées courtes/semi-longues/longues anglo-saxonnes Flank Drive® à 6 pans à prise 3/8 po (39 pièces)
230RFSMLE	Jeu de douilles/cliquet Dual80° anglo-saxons à profil surbaissé Flank Drive® à prise 3/8 po (30 pièces)