



204RT02FR

Jeu de 4 cliquets Dual 80[®] à tête articulée à prise 3/8 po avec diviseur en mousse

Caractéristiques et avantages



- Comprend les cliquets à tête articulée **FKF80A, FF80A, FLF80A** et **FLLF80**
- Technologie Dual 80[®] à 80 dents assurant un arc d'encliquetage de 4,5 degrés
- Tête articulée permettant d'accéder aux endroits restreints, idéale dans l'industrie automobile.
- Contact permanent de 7 dents avec l'engrenage, procurant robustesse et durabilité
- Arc d'encliquetage jusqu'à 25 % inférieur pour engager la dent suivante.
- Manche profilé offrant confort et maîtrise
- Fini chrome facilitant le nettoyage
- Tête scellée empêchant l'infiltration de saletés et d'impuretés, et l'évacuation du lubrifiant

DIVISEURS EN MOUSSE

- Convient aux tiroirs standard de 2 po
- Conception modulaire permettant de reconfigurer les tiroirs pour accueillir de nouveaux outils
- Chaque outil est fait avec précision pour une protection maximale
- Couleurs contrastantes pour identifier visuellement les outils
- Mousse réticulée à cellule fermée résistant à l'huile, aux solvants et aux carburants tout en étant facile à nettoyer

CE Non requisite

Pays d'origine : É.-U.

Snap-on[®]

Snap-on est une marque déposée de Snap-on Incorporated aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur détenteur respectif. ©2020 Snap-on Incorporated. Tous droits réservés.
Snap-on, 2801 80th Street, Kenosha, WI 53143 www.snapon.com

Septembre 2020
Page 1 de 2




Composants inclus

- FKF80A** Cliquet Dual 80° à manche court à tête articulée à prise 3/8 po
- FF80A** Cliquet Dual 80° à manche standard à tête articulée à prise 3/8 po
- FLF80A** Cliquet Dual 80° à manche long à tête articulée à prise 3/8 po
- FLLF80** Cliquet Dual 80° à manche extra long à tête articulée à prise 3/8 po

WARNING

- Le mécanisme à cliquet peut se briser ou glisser s'il est sale ou usé.
- Les pièces partiellement usées ou mal assorties peuvent endommager le mécanisme ou le faire glisser.
Inspecter, nettoyer et lubrifier régulièrement les mécanismes d'encliquetage non scellés avec de l'huile légère.
-  **Ne pas immerger les cliquets à tête scellée.**
Ne pas remplacer les pièces usées séparément; utiliser tout le nécessaire de réparation.
Les cliquets brisés ou qui glissent peuvent causer des blessures.
-  **Porter des lunettes de protection (utilisateur et personnes à proximité).**
Lire les autres consignes de sécurité aux pages W1 à W4 du catalogue 1500.



Articles connexes

204RT01FR	Jeu de 4 cliquets Dual80° à prise 3/8 po avec diviseur en mousse
209AFXAFR	Jeu de 9 adaptateurs et rallonges à prise 3/8 po avec diviseur en mousse
245SFMSFR	Jeu de douilles combinées courtes/semi-longues/longues métriques Flank Drive® à 6 pans à prise 3/8 po (45 pièces)
239SFSSFR	Jeu de douilles combinées courtes/semi-longues/longues anglo-saxonnes Flank Drive® à 6 pans à prise 3/8 po (39 pièces)
230RFSMLE	Jeu de douilles/cliquet Dual80° anglo-saxons à profil surbaissé Flank Drive® à prise 3/8 po (30 pièces)